

Garant
VHM-ruimer HPC doorlopend gat, DLC, Nominale \varnothing DC: 15 mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 164346 15 |
| GTIN | 4045197548696 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving
Uitvoering:

Voor **NC geschikte uitvoering** met rechte schacht- \varnothing voor de gestandaardiseerde opname speciaal in **hydro-** of **precisiehouders**. Daardoor wordt een **zeer hoge rondloopnauwkeurigheid** en **proceszekerheid** bereikt. Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig. Met inwendige koelvloeistoefvoer voor **HPC-toepassing** om de productiekosten te verlagen.

Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.

Met **DLC-coating sp^2** van de nieuwste generatie.

Toepassing:

Voor **HPC-/HSC-ruimen** van **doorlopende boringen**.

Aantal snijkanten Z: 6

\varnothing -Bereik: 14,21 - 15,2 mm

Snijlengte L_c : 22 mm

Afkoppellengte L_1 : 77 mm

Totale lengte L: 130 mm

Aantal snijkanten Z: 6

Schacht- \varnothing D_s : 16 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-------------|
| Afkoppellengte L_1 | 77 mm |
| Voeding f in gietaluminium | 1,5 mm/omw, |
| Schachttolerantie | h6 |
| Nominale \varnothing D_c | 15 mm |
| Schacht- \varnothing D_s | 16 mm |

| | |
|---------------------------|---|
| Totale lengte L | 130 mm |
| Snijlengte L _c | 22 mm |
| Ø-Bereik | 14,21 - 15,2 mm |
| Aantal snijkanten Z | 6 |
| Coating | DLC |
| Snijmateriaal | VHM |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Type | W |
| Inwendige koeling | ja, met 25 bar |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat |
| Gekleurde ring | geel |
| Producttype | Ruimergereedschap met niet-losneembare snijkanten |