

Garant
VHM-ruimer HPC blind gat, DLC, Nominale \varnothing DC: 5,5 mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 164347 5,5 |
| GTIN | 4045197548788 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving
Uitvoering:

Voor **NC geschikte uitvoering** met rechte schacht- \varnothing voor de gestandaardiseerde opname speciaal in **hydro-** of **precisiehouders**. Daardoor wordt een **zeer hoge rondloopnauwkeurigheid** en **proceszekerheid** bereikt. Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig. Met inwendige koelvloeistoefvoer voor **HPC-toepassing** om de productiekosten te verlagen.

Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.

Met **DLC-coating sp^2** van de nieuwste generatie.

Toepassing:

Voor **HPC-/HSC-ruimen** van **blinde boorgaten**.

Aantal snijkanten Z: 4

\varnothing -Bereik: 5,21 - 5,7 mm

Snijlengte L_c : 12 mm

Afkoppellengte L_1 : 35 mm

Totale lengte L: 75 mm

Aantal snijkanten Z: 4

Schacht- \varnothing D_s : 6 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-------------|
| Nominale \varnothing D_c | 5,5 mm |
| Voeding f in gietaluminium | 0,8 mm/omw, |
| Afkoppellengte L_1 | 35 mm |
| Schachttolerantie | h6 |
| Schacht- \varnothing D_s | 6 mm |

| | |
|---------------------------|---|
| Totale lengte L | 75 mm |
| Snijlengte L _c | 12 mm |
| Ø-Bereik | 5,21 - 5,7 mm |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Coating | DLC |
| Snijmateriaal | VHM |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Type | W |
| Inwendige koeling | ja, met 25 bar |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Toepassing bij boringtype | bij blind gat |
| Gekleurde ring | geel |
| Producttype | Ruimergereedschap met niet-losneembare snijkanten |