

Garant**Snijplaat, G: G3/8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142060 G3/8
GTIN	4045197084668
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeskant-snijmoer **zonder** schilaansnijding; voor nasnijden.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Gangen per inch: 19

Schroefdraad-Ø: 16,66 mm

Sleutelwijdte: 41 mm

Hoogte: 14 mm

Technische beschrijving

Hoogte	14 mm
Sleutelwijdte	41 mm
Schroefdraad-Ø	16,66 mm
Gangen per inch	19
Draadafmeting	G3/8

Tolerantieklasse	A
Snijrichting	rechts
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 382
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		