

**Garant****Snijplaat, UNF: 5/8-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142620 5/8-18
GTIN	4045197084958
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

**Toepassing:**

**Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.**

**Technische beschrijving**

Hoogte	14 mm
Schroefdraad-Ø	15,88 mm
Gangen per inch	18
Buiten-Ø	45 mm
Draadafmeting	5/8-18 UNF
Snijrichting	rechts
Draadsoort	UNF

Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Tolerantieklasse	2A
Producttype	Snijplaat

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		