

Garant**Snijplaat, G-LH: W1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	141550 W1
GTIN	4045197084576
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Toepassing:

Voor Whitworth-schroefdraad volgens BSW-norm BS84 in het tolerantieveld middel.

Technische beschrijving

Hoogte	22 mm
Gangen per inch	8
Schroefdraad-Ø	25,4 mm
Buiten-Ø	55 mm
Draadafmeting	W1
Snijrichting	rechts
Tolerantieklasse	middel

Draadsoort	BSW
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		