

**Garant****Snijplaat, UNC: 7/8-9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142520 7/8-9
GTIN	4045197084866
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

**Toepassing:**

**Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.**

Tolerantieklasse: 2A

Gangen per inch: 9

Schroefdraad-Ø: 22,23 mm

Buiten-Ø: 55 mm

Hoogte: 22 mm

**Technische beschrijving**

Hoogte	22 mm
Schroefdraad-Ø	22,23 mm
Gangen per inch	9
Buiten-Ø	55 mm

Snijrichting	rechts
Draadsoort	UNC
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Tolerantieklasse	2A
Producttype	Snijplaat

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		