

Garant**Snijplaat, G: G1/8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142050 G1/8
GTIN	4045197084583
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Gangen per inch: 28

Schroefdraad-Ø: 9,73 mm

Buiten-Ø: 30 mm

Hoogte: 11 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	28
Hoogte	11 mm
Schroefdraad-Ø	9,73 mm
Buiten-Ø	30 mm

Draadafmeting	G1/8
Snijrichting	rechts
Tolerantieklasse	A
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 24231
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		