

Garant
Snijplaat, G: G3/4

Bestelgegevens

Bestelnummer	142060 G3/4
GTIN	4045197084682
Artikelklasse	11K

Omschrijving
Uitvoering:
Zeskant-snijmoer **zonder** schilaansnijding; voor nasnijden.

Toepassing:
Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Gangen per inch: 14

Schroefdraad-Ø: 26,44 mm

Sleutelwijdte: 50 mm

Hoogte: 16 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	26,44 mm
Hoogte	16 mm
Sleutelwijdte	50 mm
Gangen per inch	14
Draadafmeting	G3/4

Tolerantieklasse	A
Snijrichting	rechts
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 382
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		