

Garant
VHM-ruimer HPC doorlopend gat, DLC, Nominale \varnothing DC: 8 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	164346 8
GTIN	4045197548580
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Uitvoering:

Voor **NC geschikte uitvoering** met rechte schacht- \varnothing voor de gestandaardiseerde opname speciaal in **hydro-** of **precisiehouders**. Daardoor wordt een **zeer hoge rondloopnauwkeurigheid** en **proceszekerheid** bereikt. Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig. Met inwendige koelvloeistoefvoer voor **HPC-toepassing** om de productiekosten te verlagen.

Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.

Met **DLC-coating sp^2** van de nieuwste generatie.

Toepassing:

Voor **HPC-/HSC-ruimen** van **doorlopende boringen**.

Aantal snijkanten Z: 6

\varnothing -Bereik: 7,71 - 8,2 mm

Snijlengte L_c : 16 mm

Afkoppellengte L_1 : 60 mm

Totale lengte L: 100 mm

Aantal snijkanten Z: 6

Schacht- \varnothing D_s : 8 mm

Technische beschrijving

Voeding f in gietaluminium	1,4 mm/omw,
Afkoppellengte L_1	60 mm
Schachttolerantie	h6
Nominale \varnothing D_c	8 mm
Schacht- \varnothing D_s	8 mm

Totale lengte L	100 mm
Snijlengte L _c	16 mm
Ø-Bereik	7,71 - 8,2 mm
Aantal snijkanten Z	6
Coating	DLC
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie	HPC
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	geel
Producttype	Ruimergereedschap met niet-losneembare snijkanten