

Garant**Snijplaat, UNF: 7/8-14****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 142620 7/8-14 |
| GTIN | 4045197084972 |
| Artikelklasse | 11K |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.

Tolerantieklasse: 2A

Gangen per inch: 14

Schroefdraad-Ø: 22,23 mm

Buiten-Ø: 55 mm

Hoogte: 16 mm

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|----------|
| Schroefdraad-Ø | 22,23 mm |
| Hoogte | 16 mm |
| Gangen per inch | 14 |
| Buiten-Ø | 55 mm |

| | |
|------------------|------------|
| Draadafmeting | 7/8-14 UNF |
| Snijrichting | rechts |
| Draadsoort | UNF |
| Flankhoek | 60 graden |
| Snijmateriaal | HSS |
| Norm | EN 22568 |
| Tolerantieklasse | 2A |
| Producttype | Snijplaat |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | | |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Olie | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |