

**Garant****Snijplaat, G: G1/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142050 G1/4
GTIN	4045197084590
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

**Toepassing:**

**Voor cilindrische Whitworth-gasdraad** DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Gangen per inch: 19

Schroefdraad-Ø: 13,16 mm

Buiten-Ø: 38 mm

Hoogte: 10 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	19
Schroefdraad-Ø	13,16 mm
Hoogte	10 mm
Buiten-Ø	38 mm

Draadafmeting	G1/4
Snijrichting	rechts
Tolerantieklasse	A
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 24231
Producttype	Snijplaat

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		