

**Garant****Snijplaat, UNF: 10-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142620 10-32
GTIN	4045197084880
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

**Toepassing:**

**Voor UNF-unieschroefdraad fijn** ASME – B1.1.

Tolerantieklasse: 2A

Gangen per inch: 32

Schroefdraad-Ø: 4,83 mm

Buiten-Ø: 20 mm

Hoogte: 7 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	32
Hoogte	7 mm
Schroefdraad-Ø	4,83 mm
Buiten-Ø	20 mm

Draadafmeting	10-32 UNF
Snijrichting	rechts
Draadsoort	UNF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Tolerantieklasse	2A
Producttype	Snijplaat

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		