Garant

VHM-ruimer HPC blind gat, DLC, Nominale ⌀ DC: 6,5 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	164347 6,5
GTIN	4045197548801
Artikelklasse	10N

Omschrijving

Uitvoering:
Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in **hydro-** of **precisiehouders.** Daardoor wordt een **zeer hoge rondloopnauwkeurigheid** en **proceszekerheid** bereikt. Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig. Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor **HPC-toepassing** om de productiekosten te verlagen.
Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.
Met **DLC-coating sp^2 van de nieuwste generatie.**
Toepassing:
Voor **HPC-/HSC-ruimen** van **blinde boorgaten.**
Aantal snijkanten Z: 6
⌀-Bereik: 6,21 - 6,7 mm
Snijlengte L_c: 16 mm
Afkoppellengte L_1: 59 mm
Totale lengte L: 100 mm
Aantal snijkanten Z: 6
Schacht-⌀ D_s: 8 mm

Technische beschrijving

Nominale ⌀ D_C	6,5 mm
Voeding f in gietaluminium	1,2 mm/omw,
Afkoppellengte L_1	59 mm
Schachttolerantie	h6
Schacht-⌀ D_s	8 mm

Totale lengte L	100 mm
Snijlengte L_c	16 mm
Ø-Bereik	6,21 - 6,7 mm
Aantal snijkanten Z	6
Coating	DLC
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie	HPC
Toepassing bij boringtype	bij blind gat
Gekleurde ring	geel
Producttype	Ruimergereedschap met niet-losneembare snijkanten