

Garant**Snijplaat, UNF: 1-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142620 1-12
GTIN	4045197084989
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.

Tolerantieklasse: 2A

Gangen per inch: 12

Schroefdraad-Ø: 25,4 mm

Buiten-Ø: 55 mm

Hoogte: 16 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	12
Hoogte	16 mm
Schroefdraad-Ø	25,4 mm
Buiten-Ø	55 mm

Draadafmeting	1-12 UNF
Snijrichting	rechts
Draadsoort	UNF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Tolerantieklasse	2A
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		