

**Garant**
**VHM-ruimer HPC doorlopend gat, DLC, Nominale Ø DC: 5 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	164346 5
GTIN	4045197548528
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Voor **NC geschikte uitvoering** met rechte schacht-Ø voor de gestandaardiseerde opname speciaal in **hydro-** of **precisiehouders**. Daardoor wordt een **zeer hoge rondloopnauwkeurigheid** en **proceszekerheid** bereikt. Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig. Met inwendige koelvloeistoefvoer voor **HPC-toepassing** om de productiekosten te verlagen.

**Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.**

Met **DLC-coating sp<sup>2</sup>** van de nieuwste generatie.

**Toepassing:**

Voor **HPC-/HSC-ruimen** van **doorlopende boringen**.

Aantal snijkanten Z: 4

Ø-Bereik: 4,71 - 5,2 mm

Snijlengte L<sub>c</sub>: 12 mm

Afkoppellengte L<sub>1</sub>: 35 mm

Totale lengte L: 75 mm

Aantal snijkanten Z: 4

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

**Technische beschrijving**

Schachttolerantie	h6
Nominale Ø D <sub>c</sub>	5 mm
Voeding f in gietaluminium	0,8 mm/omw,
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	35 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Totale lengte L	75 mm
Snijlengte L <sub>c</sub>	12 mm
Ø-Bereik	4,71 - 5,2 mm
Aantal snijkanten Z	4
Coating	DLC
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie	HPC
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	geel
Producttype	Ruimergereedschap met niet-losneembare snijkanten