

Garant**Handtappenset, ongecoat, MF: 8X1****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130470 8X1 |
| GTIN | 4045197066954 |
| Artikelklasse | 11G |

Omschrijving**Uitvoering:**

2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap**. Tap uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2181

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1 mm

Totale lengte L: 56 mm

Schacht-Ø D_s: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 7 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|--------|
| Schroefdraad-Ø | 8 mm |
| Kerngat-Ø | 7 mm |
| Draadspoed | 1 mm |
| Schacht-Ø D _s | 6 mm |
| Totale lengte L | 56 mm |
| Schacht-vierkant □ | 4,9 mm |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H |
| Snijmateriaal | HSS |
| Norm | DIN 2181 |
| Draaddiepte | 16 mm |
| Draadsoort | MF |
| Draadafmeting | M8×1 |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Aansnijdingsvorm | D |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Handtap |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu kunststoffen | beperkt geschikt | | |
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | | |
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt | | |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |

| | |
|-------|------------------|
| GG(G) | beperkt geschikt |
| Uni | geschikt |
| Olie | geschikt |
| droog | beperkt geschikt |