

Garant**Snijplaat, G: G1/2****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 142050 G1/2 |
| GTIN | 4045197084613 |
| Artikelklasse | 11K |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Gangen per inch: 14

Schroefdraad-Ø: 20,96 mm

Buiten-Ø: 45 mm

Hoogte: 14 mm

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|----------|
| Hoogte | 14 mm |
| Gangen per inch | 14 |
| Schroefdraad-Ø | 20,96 mm |
| Buiten-Ø | 45 mm |

| | |
|------------------|-----------|
| Draadafmeting | G1/2 |
| Snijrichting | rechts |
| Tolerantieklasse | A |
| Draadsoort | G |
| Flankhoek | 55 graden |
| Snijmateriaal | HSS |
| Norm | EN 24231 |
| Producttype | Snijplaat |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | | |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Olie | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |