

**Garant**
**VHM-ruimer HPC doorlopend gat, DLC, Nominale  $\varnothing$  DC: 14 mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 164346 14     |
| GTIN          | 4045197548689 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Voor **NC geschikte uitvoering** met rechte schacht- $\varnothing$  voor de gestandaardiseerde opname speciaal in **hydro-** of **precisiehouders**. Daardoor wordt een **zeer hoge rondloopnauwkeurigheid** en **proceszekerheid** bereikt. Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig. Met inwendige koelvloeistoefvoer voor **HPC-toepassing** om de productiekosten te verlagen.

**Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.**

Met **DLC-coating  $sp^2$**  van de nieuwste generatie.

**Toepassing:**

Voor **HPC-/HSC-ruimen** van **doorlopende boringen**.

Aantal snijkanten Z: 6

$\varnothing$ -Bereik: 13,21 - 14,2 mm

Snijlengte  $L_c$ : 22 mm

Afkoppellengte  $L_1$ : 80 mm

Totale lengte L: 130 mm

Aantal snijkanten Z: 6

Schacht- $\varnothing$   $D_s$ : 14 mm

**Technische beschrijving**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Voeding f in gietaluminium   | 1,5 mm/omw, |
| Afkoppellengte $L_1$         | 80 mm       |
| Nominale $\varnothing$ $D_c$ | 14 mm       |
| Schachttolerantie            | h6          |
| Schacht- $\varnothing$ $D_s$ | 14 mm       |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Totale lengte L           | 130 mm  |
| Snijlengte L <sub>c</sub> | 22 mm   |
| Ø-Bereik                  | 13,21 - 14,2 mm                                   |
| Aantal snijkanten Z       | 6   |
| Coating                   | DLC   |
| Snijmateriaal             | VHM   |
| Norm                      | Fabrieksnorm                                      |
| Type                      | W   |
| Inwendige koeling         | ja, met 25 bar                                    |
| Schacht                   | DIN 6535 HA met h6                                |
| Verspaningsstrategie      | HPC   |
| Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat                                |
| Gekleurde ring            | geel  |
| Producttype               | Ruimergereedschap met niet-losneembare snijkanten |