

Garant**Snijplaat, UNF: 5/16-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142620 5/16-24
GTIN	4045197084910
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	7,94 mm
Gangen per inch	24
Hoogte	9 mm
Buiten-Ø	25 mm
Draadafmeting	5/16-24 UNF
Snijrichting	rechts
Draadsoort	UNF

Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Tolerantieklasse	2A
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		