

**Garant****Snijplaat, G: G1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142050 G1
GTIN	4045197084637
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

**Toepassing:**

**Voor cilindrische Whitworth-gasdraad** DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Gangen per inch: 11

Schroefdraad-Ø: 33,25 mm

Buiten-Ø: 65 mm

Hoogte: 18 mm

**Technische beschrijving**

Hoogte	18 mm
Schroefdraad-Ø	33,25 mm
Gangen per inch	11
Buiten-Ø	65 mm

Draadafmeting	G1
Snijrichting	rechts
Tolerantieklasse	A
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 24231
Producttype	Snijplaat

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		