

**Garant****Snijplaat, UNC: 4-40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142520 4-40
GTIN	4045197084736
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

**Toepassing:**

**Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.**

Tolerantieklasse: 2A

Gangen per inch: 40

Schroefdraad-Ø: 2,85 mm

Buiten-Ø: 16 mm

Hoogte: 5 mm

**Technische beschrijving**

Hoogte	5 mm
Schroefdraad-Ø	2,85 mm
Gangen per inch	40
Buiten-Ø	16 mm

Snijrichting	rechts
Draadsoort	UNC
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Tolerantieklasse	2A
Producttype	Snijplaat

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		