

Garant**Snijplaat, G: G1/8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142060 G1/8
GTIN	4045197084644
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeskant-snijmoer **zonder** schilaansnijding; voor nasnijden.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Gangen per inch: 28

Schroefdraad-Ø: 9,73 mm

Sleutelwijdte: 27 mm

Hoogte: 11 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	9,73 mm
Sleutelwijdte	27 mm
Hoogte	11 mm
Gangen per inch	28
Draadafmeting	G1/8

Tolerantieklasse	A
Snijrichting	rechts
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 382
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		