

Garant**Handtappenset, ongecoat, G: G1.1/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130550 G1.1/2
GTIN	4045197067678
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**

2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.**

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 11

Schroefdraad-Ø: 47,8 mm

Totale lengte L: 140 mm

Schacht-Ø D_s: 36 mm

Schacht-vierkant □: 29 mm

Kerngat-Ø: 45,25 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	47,8 mm
Gangen per inch	11
Draadspoed	2,309 mm
Kerngat-Ø	45,25 mm

Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	36 mm
Totale lengte L	140 mm
Schacht-vierkant □	29 mm
Draaddiepte	95,6 mm
Draadafmeting	G1.1/2
Coating	ongecoat
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 5157
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		

GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt