

**Garant**
**Handtappenset, ongecoat, MF: 30X1,5**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130470 30X1,5
GTIN	4045197067289
Artikelklasse	11G

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap**. Tap uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2181

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 90 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Schacht-vierkant □: 18 mm

Kerngat-Ø: 28,5 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	30 mm
Kerngat-Ø	28,5 mm
Draadspoed	1,5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Totale lengte L	90 mm

Schacht-vierkant <input type="checkbox"/>	18 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 2181
Draaddiepte	60 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M30×1,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		

Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt