

**Garant**
**Snijplaat, UNF: 1/2-20**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	142620 1/2-20
GTIN	4045197084941
Artikelklasse	11K

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

**Toepassing:**

**Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.**

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	20
Hoogte	10 mm
Schroefdraad-Ø	12,7 mm
Buiten-Ø	38 mm
Draadafmeting	1/2-20 UNF
Snijrichting	rechts
Draadsoort	UNF

Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Tolerantieklasse	2A
Producttype	Snijplaat

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		