

Garant
Handtappenset, ongecoat, G: G1/8

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130550 G1/8 |
| GTIN | 4045197067593 |
| Artikelklasse | 11G |

Omschrijving
Uitvoering:

 2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.**
Toepassing:
Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 28

Schroefdraad-Ø: 9,73 mm

Totale lengte L: 63 mm

 Schacht-Ø D_s: 7 mm

Schacht-vierkant □: 5,5 mm

Kerngat-Ø: 8,8 mm

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|----------|
| Kerngat-Ø | 8,8 mm |
| Gangen per inch | 28 |
| Schroefdraad-Ø | 9,73 mm |
| Draadspoed | 0,907 mm |
| Snijmateriaal | HSS |

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Schacht-Ø D _s | 7 mm |
| Totale lengte L | 63 mm |
| Schacht-vierkant □ | 5,5 mm |
| Draaddiepte | 29,19 mm |
| Draadafmeting | G1/8 |
| Coating | ongecoat |
| Draadsoort | G |
| Flankhoek | 55 graden |
| Norm | DIN 5157 |
| Aansnijdingsvorm | D |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind en doorlopend gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Handtap |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu kunststoffen | beperkt geschikt | | |
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | | |
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt | | |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| GG(G) | beperkt geschikt | | |

| | |
|-------|------------------|
| Uni | geschikt |
| Olie | geschikt |
| droog | beperkt geschikt |