

Garant**Handtappen + kerngat-spiraalboren, Voor metrische schroefdraad: M3-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	146150 M3-12
GTIN	4045197085085
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.

Samengesteld uit 3-delige handtappensets M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 en kerngat-spiraalboren maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhoud:

Resp. 1 set handtappen M3 – M12, 3-delig nr. 130150 en kerngatboren nr. 114150

Technische beschrijving

Voor metrische schroefdraad	M3 – M12
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Norm	DIN 352
Producttype	Tap

Accessoires

Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 10,2	114150 10,2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,5	114150 8,5
Handtappenset M M5	130150 M5
Handtappenset M M6	130150 M6
Handtappenset M M9	130150 M9
Handtappenset M M3,5	130150 M3,5
Handtappenset M M10	130150 M10
Handtappenset M M12	130150 M12
Handtappenset M M4,5	130150 M4,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 2,5	114150 2,5
Handtappenset M M4	130150 M4
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 4,2	114150 4,2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 5	114150 5
Handtappenset M M7	130150 M7
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 3,3	114150 3,3
Handtappenset M M8	130150 M8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,8	114150 6,8
Handtappenset M M3	130150 M3
Cassette, leeg Type 2	146960 2