

**Garant****Handtap Nasnijtap, ongecoat, G: G1/8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130560 G1/8
GTIN	4045197067692
Artikelklasse	11G

**Omschrijving****Toepassing:**

**Voor cilindrische Whitworth-gasdraad** DIN ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 28

Schroefdraad-Ø: 9,73 mm

Totale lengte L: 63 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Schacht-vierkant □: 5,5 mm

Kerngat-Ø: 8,8 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	28
Kerngat-Ø	8,8 mm
Schroefdraad-Ø	9,73 mm
Draadspoed	0,907 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Totale lengte L	63 mm
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Draaddiepte	29,19 mm

Draadafmeting	G1/8
Coating	ongecoat
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 5157
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		