

**Handtappenset, ongecoat, MF: 12X1,25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130480 12X1,25
GTIN	4045197067531
Artikelklasse	12G

Omschrijving**Uitvoering:**

2-delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap**. Tap uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2181

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,25 mm

Totale lengte L: 70 mm

Schacht-Ø D_s: 9 mm

Schacht-vierkant □: 7 mm

Kerngat-Ø: 10,8 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1,25 mm
Kerngat-Ø	10,8 mm
Schroefdraad-Ø	12 mm
Schacht-Ø D _s	9 mm
Totale lengte L	70 mm
Schacht-vierkant □	7 mm

Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 2181
Draaddiepte	24 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M12×1,25
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		

GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt