

Garant**Handtap Nasnijtap, ongecoat, G: G1/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130560 G1/2
GTIN	4045197067722
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Toepassing:**

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 14

Schroefdraad-Ø: 20,96 mm

Totale lengte L: 80 mm

Schacht-Ø D_s: 16 mm

Schacht-vierkant □: 12 mm

Kerngat-Ø: 19 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	20,96 mm
Kerngat-Ø	19 mm
Draadspoed	1,814 mm
Gangen per inch	14
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	16 mm
Totale lengte L	80 mm
Schacht-vierkant □	12 mm
Draaddiepte	41,92 mm

Draadafmeting	G1/2
Coating	ongecoat
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 5157
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		