

**Machinetap HSS-E vorm C, TiN, M: M4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	135900 M4
GTIN	4045197077875
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:**

Vorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Geringe neiging tot materiaaloplossing.

Opmerking:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!

Aanbevolen opvolgers zijn nr. 135960 – 136158.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,7 mm

Totale lengte L_{tot} : 63 mm

Schacht-Ø: 4,5 mm

Schacht-vierkant: 3,4 mm

Kerngat-Ø: 3,3 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	4 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	3,3 mm
Draadspoed	0,7 mm
Aansnijdingshoek	50 graden
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 371

Schacht-Ø	4,5 mm
Totale lengte L _{tot.}	63 mm
Schacht-vierkant	3,4 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	12 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M4
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen