

Garant**Handtappenset, ongecoat, G-LH: W5/32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130670 W5/32
GTIN	4045197067821
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**

3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.**

Toepassing:

Voor Whitworth-schroefdraad volgens BSW-norm BS84 in het tolerantieveld middel.

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 32

Schroefdraad-Ø: 3,97 mm

Totale lengte L: 45 mm

Schacht-Ø D_s: 4,5 mm

Schacht-vierkant □: 3,4 mm

Kerngat-Ø: 3,1 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	3,1 mm
Schroefdraad-Ø	3,97 mm
Gangen per inch	32
Draadspoed	0,794 mm
Snijmateriaal	HSS

Schacht-Ø D _s	4,5 mm
Totale lengte L	45 mm
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Draaddiepte	7,94 mm
Draadafmeting	W5/32
Coating	ongecoat
Draadsoort	BSW
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 351
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	A
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		

Staal < 900 N/mm ²	geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt