

Garant**VC.T 110304, Soort: HU7315-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261366 HU7315-1
GTIN	4062406381530
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 110304 HU7315-1 Soort: HU7315-1
Spaanbreker: AF
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,05 - 1,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 600 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 600 m/min
Snedecndities	continu
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snikanten	2
Tolerantie	G

Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VCGT 110304
Soort	HU7315-1
Hoofdtoepassing	N
Spaanbreker	AF
Coating	ongecoat
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien