

Garant**Handtappenset, ongecoat, G: G3/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130550 G3/4
GTIN	4045197067647
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**

2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.**

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 14

Schroefdraad-Ø: 26,44 mm

Totale lengte L: 90 mm

Schacht-Ø D_s: 20 mm

Schacht-vierkant □: 16 mm

Kerngat-Ø: 24,5 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	14
Schroefdraad-Ø	26,44 mm
Kerngat-Ø	24,5 mm
Draadspoed	1,814 mm
Snijmateriaal	HSS

Schacht-Ø D _s	20 mm
Totale lengte L	90 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Draaddiepte	79,32 mm
Draadafmeting	G3/4
Coating	ongecoat
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 5157
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		

Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt