



## Handtappenset, ongecoat, MF: 14X1,5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	130480 14X1,5
GTIN	4045197067555
Artikelklasse	12G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

2-delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap**. Tap uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2181

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspeed: 1,5 mm

Totale lengte L: 70 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Schacht-vierkant □: 9 mm

Kerngat-Ø: 12,5 mm

### Technische beschrijving

Kerngat-Ø	12,5 mm
Draadspeed	1,5 mm
Schroefdraad-Ø	14 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Totale lengte L	70 mm
Schacht-vierkant □	9 mm

Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 2181
Draaddiepte	28 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M14×1,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		

GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt