

**Garant****Handtap Nasnijtap, ongecoat, G: G1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130560 G1
GTIN	4045197067746
Artikelklasse	11G

**Omschrijving****Toepassing:**

**Voor cilindrische Whitworth-gasdraad** DIN ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 11

Schroefdraad-Ø: 33,25 mm

Totale lengte L: 100 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Schacht-vierkant □: 20 mm

Kerngat-Ø: 30,75 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	11
Schroefdraad-Ø	33,25 mm
Kerngat-Ø	30,75 mm
Draadspoed	2,309 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Totale lengte L	100 mm
Schacht-vierkant □	20 mm

Draaddiepte	66,5 mm
Draadafmeting	G1
Coating	ongecoat
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 5157
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		