

Garant**VC.T 160408, Soort: HU7315-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261374 HU7315-1
GTIN	4062406381479
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160408 HU7315-1 Soort: HU7315-1
Spaanbreker: AF
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,05 - 1,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 600 m/min

Technische beschrijving

Tolerantie	G
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	continu
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 600 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Hoofdtoepassing	N
Spaanbreker	AF
Soort	HU7315-1
ISO-code wisselplaat	VCGT 160408
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien