



Handtappenset, ongecoat, G: G1/8



Bestelgegevens

Bestelnummer	130650 G1/8
GTIN	4045197067753
Artikelklasse	12G

Omschrijving

Uitvoering:

2-delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.**

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 28

Schroefdraad-Ø: 9,73 mm

Totale lengte L: 63 mm

Schacht-Ø D_s: 7 mm

Schacht-vierkant □: 5,5 mm

Kerngat-Ø: 8,8 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	0,907 mm
Gangen per inch	28
Kerngat-Ø	8,8 mm
Schroefdraad-Ø	9,73 mm
Snijmateriaal	HSS

Schacht-Ø D _s	7 mm
Totale lengte L	63 mm
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Draaddiepte	29,19 mm
Draadafmeting	G1/8
Coating	ongecoat
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 5157
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		

Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt