



Handtappenset, ongecoat, G: G1/4



Bestelgegevens

Bestelnummer	130650 G1/4
GTIN	4045197067760
Artikelklasse	12G

Omschrijving

Uitvoering:

2-delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.**

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 19

Schroefdraad-Ø: 13,16 mm

Totale lengte L: 70 mm

Schacht-Ø D_s: 11 mm

Schacht-vierkant □: 9 mm

Kerngat-Ø: 11,8 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	11,8 mm
Schroefdraad-Ø	13,16 mm
Draadspoed	1,337 mm
Gangen per inch	19
Snijmateriaal	HSS

Schacht-Ø D _s	11 mm
Totale lengte L	70 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Draaddiepte	26,32 mm
Draadafmeting	G1/4
Coating	ongecoat
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 5157
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		

Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt