



Machinetappen voor blinde gaten + kerngat-spiraalboren, voor metrische schroefdraad: M3-12



Bestelgegevens

Bestelnummer	146925 M3-12
GTIN	4045197649720
Artikelklasse	12K

Omschrijving

Uitvoering:

Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.

Samengesteld uit machinetappen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 en kerngat-spiraalboren maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhoud:

resp. 1 machinetap M3 – M12 nr. 135855 en kernboor nr. 114405

Technische beschrijving

Voor metrische schroefdraad	M3 – M12
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376

Gekleurde ring	groen
Producttype	Tap

Accessoires

MachinetapHSS-E vorm C M M12	135855 M12
MachinetapHSS-E vorm C M M10	135855 M10
MachinetapHSS-E vorm C M M6	135855 M6
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114405 10,2
MachinetapHSS-E vorm C M M3	135855 M3
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114405 4,2
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
MachinetapHSS-E vorm C M M4	135855 M4
MachinetapHSS-E vorm C M M8	135855 M8
MachinetapHSS-E vorm C M M5	135855 M5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114405 6,8
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Cassette, leeg Type 4	146961 4