

Garant**Korte tap voor blinde gaten + kerngat-spiraalboren, voor metrische schroefdraad: M3-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	146350 M3-12
GTIN	4045197085108
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.

Samengesteld uit enkelsnijdende draadtappen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, kerngat-spiraalboren maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhoud:

Resp. 1 enkelsnijdende draadtap M3 – M12 nr. 134650 en kerngatboor nr. 114150

Technische beschrijving

Voor metrische schroefdraad	M3 – M12
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Norm	DIN 352
Producttype	Tap

Accessoires

Machinetapkort M M3	134650 M3
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 2,5	114150 2,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 5	114150 5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 10,2	114150 10,2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,8	114150 6,8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 4,2	114150 4,2
Machinetapkort M M6	134650 M6
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 3,3	114150 3,3
Machinetapkort M M4	134650 M4
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,5	114150 8,5
Machinetapkort M M10	134650 M10
Machinetapkort M M8	134650 M8
Machinetapkort M M5	134650 M5
Machinetapkort M M12	134650 M12
Cassette, leeg Type 3	146960 3