

Garant**Machinetappen voor blinde gaten + kerngat-spiraalboren, voor metrische schroefdraad: M3-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	146950 M3-12
GTIN	4045197085184
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.

Samengesteld uit machinetappen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 en kerngat-spiraalboren maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhoud:

Resp. 1 machinetap M3 – M12 nr. 135450 en kernboor nr. 114400

Technische beschrijving

Voor metrische schroefdraad	M3 – M12
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Norm	DIN 376
Norm	DIN 371

Gekleurde ring	blauw
Producttype	Tap

Accessoires

Machinetap M M6	135450 M6
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Machinetap M M8	135450 M8
Machinetap M M4	135450 M4
Machinetap M M12	135450 M12
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Machinetap M M5	135450 M5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Machinetap M M3	135450 M3
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Machinetap M M10	135450 M10
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Cassette, leeg Type 4	146960 4