



Machinetap HSS-E-PM vorm C 6G, TiAlN, M: M4



Bestelgegevens

Bestelnummer	136155 M4
GTIN	4045197272256
Artikelklasse	11H

Omschrijving

Uitvoering:

Vorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Tolerantieklasse ISO 3 / 6G

Toepassing:

Voor werkstukken, die van een **galvanische bescherm laag** worden voorzien of door harden licht krimpen.

Opmerking:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!

Aanbevolen opvolgers zijn nr. 135960 – 136158.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 3 6G

Draadspoed: 0,7 mm

Totale lengte $L_{tot.}$: 63 mm

Schacht-Ø: 4,5 mm

Schacht-vierkant: 3,4 mm

Kerngat-Ø: 3,3 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,7 mm
Aansnijdingshoek	50 graden
Kerngat-Ø	3,3 mm

Schroefdraad-Ø	4 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø	4,5 mm
Totale lengte L _{tot.}	63 mm
Schacht-vierkant	3,4 mm
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Snijmateriaal	HSS E PM
Draaddiepte	12 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M4
Coating	TiAlN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen