

Garant**VHM-ruimer HPC blind gat, DLC, Nominale Ø DC: 17 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	164347 17
GTIN	4045197548962
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor **NC geschikte uitvoering** met rechte schacht-Ø voor de gestandaardiseerde opname speciaal in **hydro-** of **precisiehouders**. Daardoor wordt een **zeer hoge rondloopnauwkeurigheid** en **proceszekerheid** bereikt. Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig. Met inwendige koelvloeistofoevoer voor **HPC-toepassing** om de productiekosten te verlagen.

Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.

Met **DLC-coating sp²** van de nieuwste generatie.

Toepassing:

Voor **HPC-/HSC-ruimen** van **blinde boorgaten**.

Aantal snijkanten Z: 6

Ø-Bereik: 16,21 - 17,2 mm

Snijlengte L_c: 25 mm

Afkoppellengte L₁: 97 mm

Totale lengte L: 150 mm

Aantal snijkanten Z: 6

Schacht-Ø D_s: 18 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte L ₁	97 mm
Schachttolerantie	h6
Nominale Ø D _c	17 mm
Voeding f in gietaluminium	1,7 mm/omw,
Schacht-Ø D _s	18 mm

Totale lengte L	150 mm
Snijlengte L _c	25 mm
Ø-Bereik	16,21 - 17,2 mm
Aantal snijkanten Z	6
Coating	DLC
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie	HPC
Toepassing bij boringtype	bij blind gat
Gekleurde ring	geel
Producttype	Ruimergereedschap met niet-losneembare snijkanten