

Garant
Handtappenset, ongecoat, UNC: 3/4-10

Bestelgegevens

Bestelnummer	130700 3/4-10
GTIN	4045197068118
Artikelklasse	11G

Omschrijving
Uitvoering:

 2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.**
Toepassing:
Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 351

Gangen per inch: 10

Schroefdraad-Ø: 19,05 mm

Totale lengte L: 105 mm

 Schacht-Ø D_s: 14 mm

Schacht-vierkant □: 11 mm

Kerngat-Ø: 16,5 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	2,54 mm
Kerngat-Ø	16,5 mm
Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Gangen per inch	10
Norm	DIN 351
Snijmateriaal	HSS

Schacht-Ø D _s	14 mm
Totale lengte L	105 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Draaddiepte	57,15 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	3/4-10 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		

GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt