

Garant**Machinetappen voor blinde gaten + kerngat-spiraalboren, voor metrische schroefdraad: M3-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	146850 M3-12
GTIN	4045197085160
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.

Samengesteld uit machinetappen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 en kerngat-spiraalboren maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhoud:

Resp. 1 machinetap M3 – M12 nr. 134250 en kernboor nr. 114150

Technische beschrijving

Voor metrische schroefdraad	M3 – M12
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376

Gekleurde ring	geel
Producttype	Tap

Accessoires

MachinetapHSS-E M M6	134250 M6
MachinetapHSS-E M M12	134250 M12
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 10,2	114150 10,2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,5	114150 8,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,8	114150 6,8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 3,3	114150 3,3
MachinetapHSS-E M M4	134250 M4
MachinetapHSS-E M M8	134250 M8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 2,5	114150 2,5
MachinetapHSS-E M M5	134250 M5
MachinetapHSS-E M M10	134250 M10
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 4,2	114150 4,2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 5	114150 5
MachinetapHSS-E M M3	134250 M3
Cassette, leeg Type 4	146960 4