

**Garant****Handtappenset, ongecoat, UNC: 10-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130700 10-24
GTIN	4045197068026
Artikelklasse	11G

**Omschrijving****Uitvoering:**2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.****Toepassing:****Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.**

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 351

Gangen per inch: 24

Schroefdraad-Ø: 4,83 mm

Totale lengte L: 50 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 5,5 mm

Schacht-vierkant □: 4,3 mm

Kerngat-Ø: 3,9 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	24
Schroefdraad-Ø	4,83 mm
Draadspoed	1,058 mm
Kerngat-Ø	3,9 mm
Norm	DIN 351
Snijmateriaal	HSS

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	5,5 mm
Totale lengte L	50 mm
Schacht-vierkant □	4,3 mm
Draaddiepte	9,66 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	10-24 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		

GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt