

**Garant****Handtappenset, ongecoat, G-LH: W7/8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130670 W7/8
GTIN	4045197067937
Artikelklasse	11G

**Omschrijving****Uitvoering:**

3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.**

**Toepassing:**

**Voor Whitworth-schroefdraad** volgens BSW-norm BS84 in het tolerantieveld middel.

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 9

Schroefdraad-Ø: 22,23 mm

Totale lengte L: 110 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Schacht-vierkant □: 14,5 mm

Kerngat-Ø: 19,25 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	22,23 mm
Kerngat-Ø	19,25 mm
Draadspoed	2,822 mm
Gangen per inch	9
Snijmateriaal	HSS

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Draaddiepte	44,46 mm
Draadafmeting	W7/8
Coating	ongecoat
Draadsoort	BSW
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 351
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	A
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		

Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt