

Garant**Handtappenset, ongecoat, UNC: 5/16-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130700 5/16-18
GTIN	4045197068057
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.****Toepassing:****Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.**

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 351

Gangen per inch: 18

Schroefdraad-Ø: 7,94 mm

Totale lengte L: 63 mm

Schacht-Ø D_s: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 6,6 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	7,94 mm
Kerngat-Ø	6,6 mm
Gangen per inch	18
Draadspoed	1,411 mm
Norm	DIN 351
Snijmateriaal	HSS

Schacht-Ø D _s	6 mm
Totale lengte L	63 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draaddiepte	15,88 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	5/16-18 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		

GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt