

**PRYOR****Set slagletters, 27-delig Spiegelschrift A – Z, &, Letterhoogte: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085440 6
GTIN	5022044007635
Artikelklasse	08W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.

**Krachtige precisiestempel**, chemisch vernikkeld, hoogste standtijd.

**Spiegelschrift**; d.w.z. dat het ingeslagen teken in spiegelschrift op het werkstuk verschijnt (matrijzenbouw).

**Toepassing:**

Voor het signeren van materialen tot een **hardheid van 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Reservedeel:**

Afzonderlijke slagcijfers onder nr. 085411 maat letterhoogte / cijfer, bijv. nr. 085411 maat 3/1.

Afzonderlijke slagletters onder nr. 085431 maat letterhoogte / teken, bijv. nr. 085431 maat 3/A.

**Opmerking:**

Op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo's, volgens specificatie leverbaar.

**Technische beschrijving**

Letterhoogte	6 mm
--------------	------

Schachtdikte	9,5
totale lengte	70 mm
Producttype	Handslagstempel

---

## Accessoires

Slagstempelhouder Type GRIP	085475 GRIP
-----------------------------	-------------